

**Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~
Interruttore a 2 poli**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	3102 30	1		14	4010337123989

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.