

## Interruttore a bilanciere 10 AX 250 V~ Invertitore

Specifiche	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	3107 30	10	30,78	14	4010337123958

### Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogenini, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione a LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP44

### Dati tecnici

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

Potenza nominale  
- LEDi/CFLi: 100 W

### Avvisi

- Collegabile anche illuminabile.