

**Interruttore di controllo a bilanciere 10 AX 250 V~
con piastra di montaggio
e elemento di illuminazione a LED arancione 230 V~**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	3116 13	10		13	4010337112471

Caratteristiche

- Con elemento di illuminazione a LED.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²
- Potenza nominale
- LED/CFLi: 100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, cavo e ingresso per il condotto.
- Elemento di illuminazione a LED arancio 230 V~ 0,5 mA è in dotazione.