

**Bilanciere con simbolo
Suoneria**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3286 01	1		01	4010337039723
bianco puro brillante	3286 03	10		01	4010337039730
bianco puro satinato	3286 27	10		01	4010337039754
antracite	3286 28	10		11	4010337039761
color alluminio	3286 26	1		11	4010337039747
nero opaco	3286 005	5		11	4010337067870
grigio opaco	3286 015	1		11	4010337110477
acciaio inox	3286 600	1		11	4010337045151

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-