

## Bilanciere diritto

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	3496 03	10		01	4010337121664
bianco puro satinato	3496 27	10		01	4010337066101
antracite	3496 28	10		11	4010337066262
color alluminio	3496 26	1		11	4010337065999
nero opaco	3496 005	10		11	4010337065944
grigio opaco	3496 015	1		11	4010337110590
acciaio inox	3496 600	1/5		11	4010337066279

## Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

- Prova di tensione dal lato anteriore.
  - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  - Leva di sblocco facilmente accessibile.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
  - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-