

Bilanciere con finestra di controllo e campo per targhetta

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3670 01	1		01	4010337041740
bianco puro brillante	3670 03	1		01	4010337041757
bianco puro satinato	3670 27	1		01	4010337041771
antracite	3670 28	1		11	4010337041788
color alluminio	3670 26	1		11	4010337041764
nero opaco	3670 005	1		11	4010337067078
grigio opaco	3670 015	1		11	4010337110569

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

- Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-

Contenuto della fornitura

- Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.
-