

**Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3673 01	1		01	4010337039990
bianco puro brillante	3673 03	10		01	4010337040040
bianco puro satinato	3673 27	10		01	4010337040200
antracite	3673 28	5		11	4010337040217
color alluminio	3673 26	1		11	4010337040057
nero opaco	3673 005	1		11	4010337067955
grigio opaco	3673 015	1		11	4010337110576

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).

- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
-