

**Bilanciere con simbolo e campo per targhetta
Suoneria**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	3673 66	1		13	4010337040231
antracite	3673 67	1		13	4010337040248
color alluminio	3673 65	1		13	4010337040224

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protez. da acqua da incasso IP44

Dati tecnici

Altezza della targhetta delle diciture: 12 mm

Avvisi

- Protezione antifurto mediante tassello avvitabile opzionalmente. In questo modo non è necessario fissare la placca con tasselli.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
-