

Bilanciere con campo per targhetta grande

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
colore neutro	3676 00	1		01	4010337039556

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

Dimensioni

- campo per targhetta: L 51 x H 51 mm

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
- Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.