

Bilanciere con finestra di controllo e scritta in rilievo "Heizung Ein/Aus"

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3678 01	1		01	4010337042327
bianco puro brillante	3678 03	10		01	4010337042358
bianco puro satinato	3678 27	1		01	4010337042389
antracite	3678 28	1		11	4010337042396
color alluminio	3678 26	1		11	4010337042372
nero opaco	3678 005	1		11	4010337067061

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-