

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, completa di set di guarnizioni IP44 e placca Standard 55**

| Specifica              | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 4157 01   | 1  |                       | 01 | 4010337094500 |
| bianco puro brillante  | 4157 03   | 1  |                       | 01 | 4010337094517 |

**Caratteristiche**

- Resistente ai raggi UV
- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

**Dati tecnici**

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                       | 29 mm                                        |
| Materiale conduttore:                          | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Avvisi**

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

## Contenuto della fornitura

- Set composto da presa SCHUKO con coperchio a cerniera, set di guarnizioni IP44 e placca Standard 55.
-