

**Presse SCHUKO 16 A 250 V~  
Morsetti a vite**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	4180 01	1/5	7,28	01	4010337092797
bianco puro brillante	4180 03	1/5	7,28	01	4010337092810
bianco puro satinato	4180 27	1/5	7,28	01	4010337092834
antracite	4180 28	1/5	8,86	11	4010337092841
color alluminio	4180 26	1/5	13,52	11	4010337092827
nero opaco	4180 005	1/5	13,52	11	4010337092780
grigio opaco	4180 015	1/5	13,52	11	4010337092803
acciaio inox	4180 600	1	21,91	11	4010337092858

## Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
-