

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~
con copertura verde e scritta in rilievo "SV" (linea dedicata)**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
verde brillante	4188 707	1/5		01	4010337117056

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Anello portante con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore	
- rigido e flessibile:	
Sezione dei conduttori	
- per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.