

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**

| Specifica       | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro     | 4462 66   | 1/5 |                       | 13 | 4010337093497 |
| antracite       | 4462 67   | 1/5 |                       | 13 | 4010337093503 |
| color alluminio | 4462 65   | 1/5 |                       | 13 | 4010337093480 |

**Caratteristiche**

- Anello portante con messa a terra.

**Dati tecnici**

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio:                                                        | 32 mm                                        |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori rigidi e flessibili da:              | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a 45 °C                              |

**Avvisi**

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

## Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.
-