

Alimentazione di tensione 12 V DC 2 A

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
AMG	5319 00	1	74,97	42	4010337774037

Caratteristiche

- Tensione di alimentazione 12 V DC per il server eNet, il modulo ricevente eNet a radiofrequenza e la videocamera esterna.

Dati tecnici

Tensione nominale
- Primario: da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
- Secondario: da 12 a 14 V DC

Corrente nominale
- Secondario: 2 A

Corrente di dispersione: max 250 µA

Temperatura ambiente: da -10 °C a +50 °C

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2