

**Scatola vuota da pavimento da incasso con coperchio a cerniera**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
alluminio pressofuso	0118 00	1	218,45	17	4010337041252
aspetto in acciaio inox opaco	0118 20	1	445,15	17	4010337118206

**Caratteristiche**

- Scatola vuota da pavimento per il montaggio di apparecchi da incasso con fissaggio ad anello portante per i settori di installazione e di comunicazione (ad es. prese, prese con piastra piena, scatole di allacciamento TAE ecc.).
- Per unità complete, le scatole possono essere allineate da tutti i lati con graffe di collegamento sul lato posteriore.

**Dati tecnici**

Grado di protezione: IP41

**Dimensioni**

- Alluminio pressofuso: L 112 x H 112 x P 61,5 mm
- aspetto in acciaio inox opaco: L 112 x H 112 x P 63,9 mm

**Avvisi**

- Per il montaggio a pavimento è necessario assicurare lo scarico dell'eventuale acqua penetrata mediante l'apertura prefustellata nella parte inferiore.

**Dimensioni mm**

- |                                |       |       |        |
|--------------------------------|-------|-------|--------|
| Alluminio pressofuso:          | B 112 | H 112 | T 61,5 |
| aspetto in acciaio inox opaco: | B 112 | H 112 | T 63,9 |