

Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta
Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	0152 31	1	45,05	14	4010337152316

Caratteristiche

- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
- Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.