

## Modulo di protezione da sovratensione

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0338 00	1	84,79	03	4010337128120

## Caratteristiche

- Modulo di sovratensione classe III in conformità alla norma IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) per prese con collegamento del terminale protettivo.
- Il montaggio si effettua agganciando l'anello portante della presa.
- Con segnalazione acustica per l'indicazione dei guasti.
- Adesivo per identificare la presa di corrente.
- Protegge altre prese del circuito elettrico fino a 5 m di distanza.

## Dati tecnici

Tensione nominale $U_N$ :	AC 230 V~ (50 Hz)
Tensione continua massima $U_C$ :	AC 255 V~ (50 Hz)
Corrente di scarica nominale $I_n (8/20)$ :	3 kA
Corrente di scarica $I_{totale (8/20)}$ :	10 kA
$U_{OC}$ :	6 kV
prefusibile max:	16 A
$U_p$ :	< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:	classe III
EN 61643-11:	Tipo 3
Grado di protezione:	IP20
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +40 °C