

Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	1268 66	1	425,83	18	4010337003892
antracite	1268 67	1	439,96	18	4010337003908
color alluminio	1268 65	1	440,07	18	4010337003885

Caratteristiche

- Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
- Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
- Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
- Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
- Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettretti di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiede manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
- Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
- Ridotto ingombro verticale di soli 19 mm.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti

- bus bifilare: 2 morsetti a vite

- alimentazioni ausiliarie: 2 morsetti a vite
Grado di protezione: IP44
Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Avvisi

- I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.

Dimensioni in mm

Targhette:	B 110	H 253	T 19
	B 62	H 18	T -
