

Centralina di comando video

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-----------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| AMG | 1288 00 | 1 | 362,14 | 10 | 4010337288008 |

Caratteristiche

- Centralina di comando per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di citofonia Gira.
- Alimentazione del bus bifilare protetto dall'inversione di polarità e a prova di cortocircuito per l'utilizzo di componenti video, come la videocamera a colori e il display a colori TFT.
- Dalla centralina di comando Video possono essere alimentati massimo 2 citofoni esterni con videocamera a colori e 28 citofoni interni con display TFT a colori.
- Complessivamente la centralina di comando Video può comandare fino a 15 videocamere a colori (5 citofoni esterni Video e 10 gateway videocamera TKS), di cui due citofoni esterni con videocamera a colori possono essere alimentati elettricamente dalla centralina di comando Video. Le altre videocamere a colori devono essere utilizzate ognuna con una propria alimentazione di tensione per sistema di citofonia.
- Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
- Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V AC per l'alimentazione di tensione di un normale apriporta.
- Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
- Tempo di intervento dell'apriporta impostabile da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale

- Primario: 230 V AC, 50 Hz
- Secondario: SELV 26 DC V \pm 2 V

Corrente nominale secondaria

- Carico permanente: 700 mA con carico permanente
- Carico di picco: Carico di picco 1,15 A (max 5 s)
- Disinserimento per sovraccarico: Interruttore di sovraccarico a partire da 900 mA

Sezione dei conduttori: 0,6 mm - 2,5 mm²

Uscita apriporta: 12 V AC, max 1,1 A/ED 25%

Uscita relè: 250 V AC, 2 A

Lunghezza della linea dalla videocamera al display TFT più lontano

- Senza amplificatore video: max 150 m

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| - Con amplificatore video: | max 300 m |
| Lunghezza totale della linea nel mero servizio audio: | max 700 m |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

Avvisi

- La centralina di comando Video è prevista per il montaggio nella sottodistribuzione, non per comuni distributori sopra intonaco.
 - Se la topologia del cablaggio video è di tipo derivato, è necessario anche il distributore video.
 - Con la centralina di comando è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).
-

Dimensioni

| | |
|--------------------------|---|
| Unità di larghezza (TE): | 8 |
|--------------------------|---|
