

**Colonna energetica Gira altezza 491 mm  
3 prese SCHUKO**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
antracite	1341 28	1	588,07	17	4010337341284
color alluminio	1341 26	1	645,07	17	4010337341260

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

**Caratteristiche**

- Le due prese superiori sono ruotate di 30°.
- Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm<sup>2</sup>.

**Dati tecnici**

Grado di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso): IP44

**Avvisi**

- Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
- Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
- Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
- Fissaggio a 1 tassello.

## Contenuto della fornitura

- Tre prese SCHUKO sono in dotazione.
- Il materiale di fissaggio è in dotazione.

---

## Dimensioni in mm

Base:	B 229	H 10	T 155
Colonna:	B 142	H 491	T 75

---