

## Trasmettitore radiofrequenza a parete EnOcean 2 moduli

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2422 01	1	100,04	02	4010337060420
bianco puro brillante	2422 03	1	100,04	02	4010337060437
bianco puro satinato	2422 27	1	100,04	02	4010337060451
antracite	2422 28	1	102,81	02	4010337060468
color alluminio	2422 26	1	106,94	02	4010337060444
nero opaco	2422 005	1	106,94	02	4010337037095
grigio opaco	2422 015	1	106,94	02	4010337084648

### Caratteristiche

- Radiotrasmettitore per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a radioricevitori del sistema radio EnOcean.
- Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.

- Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.

---

## Dati tecnici

Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Portata	
- in campo libero:	fino a 300 m
- all'interno di edifici:	circa 30 m
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +65 °C
Umidità dell'aria:	da 0 a 95% (senza condensa)

---

## Avvisi

- Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  - Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.
- 

## Contenuto della fornitura

- Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
-