

**Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2  
moduli  
Tipo A/tipo C**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2459 01	1	87,70	02	4010337076223
bianco puro brillante	2459 03	1	87,70	02	4010337076179
bianco puro satinato	2459 27	1	87,70	02	4010337076186
antracite	2459 28	1	89,23	02	4010337076285
color alluminio	2459 26	1	96,57	02	4010337076193
nero opaco	2459 005	1	96,57	02	4010337076209
grigio opaco	2459 015	1	96,57	02	4010337090151
acciaio inox (verniciato)	2459 600	1	96,57	02	4010337076148

## Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
  - È possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente.
- 

## Dati tecnici

Tensione di ingresso:	220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB:	1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB:	5 V DC
Corrente di carica	
- USB A:	max 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
Stand-by:	≤ 80 mW
Sezione dei conduttori	
- per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Profondità di montaggio:	31 mm
Temperatura ambiente:	+5° C - +35° C

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
  - In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
  - Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
- 

## Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
-