

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e alimentazione di tensione USB 2 canali
Tipo A/tipo C

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-----------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro brillante | 2459 70 | 1 | 89,58 | 02 | 4010337129967 |

Caratteristiche

- Funzionalità di ricarica per fino a due dispositivi terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
- È possibile caricare fino a due dispositivi terminali contemporaneamente.

Dati tecnici

| | |
|--------------------------|--|
| Tensione di ingresso: | 220 - 250 V AC, 50/60 Hz |
| Connessione USB: | 1 x tipo A, 1 x tipo C |
| Tensione di uscita USB: | 5 V DC |
| Corrente di carica | |
| - USB A: | max 2,4 A |
| - USB C: | max. 3 A |
| Stand-by: | ≤ 80 mW |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Profondità di montaggio: | 31 mm |
| Temperatura ambiente: | +5° C - +35° C |

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
- In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
- Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.

Contenuto della fornitura

- Il cavo USB tipo A o tipo C non è in dotazione.
