

Morsettiera 6 moduli 230 V~

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-----------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| | 2479 00 | 1 | 98,51 | 02 | 4010337110187 |

Caratteristiche

- Morsettiera per il cablaggio di regolatori della temperatura ambiente e attuatori termici.

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------------|
| Potenza assorbita: | 230 V, 50 VA |
| Salvataggio | |
| - 230 V: | T4AH |
| Numero | |
| - Zone di riscaldamento: | 6 |
| - Regolatore della temperatura ambiente: | max 6 |
| - Attuatori: | max 15 |
| Corrente di accensione | |
| - Per attuatore: | max. 500 mA |
| Potenza nominale | |
| - Tutti gli attuatori: | max. 24 W |
| Potenza di commutazione | |
| - Controllo pompe: | 2 A / 200 VA a induzione |
| Collegamenti | |
| - Controllo pompe: | 1 |
| - Commutazione riscaldamento/ raffreddamento: | 1 |
| - Timer esterno: | 1 |
| - Regolatore della temperatura ambiente: | 6 |
| - Alimentazione di tensione 230 V: | 1 |
| Direzione di azione: | NC |
| Azione: | Tipo 1 / Tipo 1.C |
| Classe di protezione: | II |

Umidità ambientale: 80% senza condensa

Temperatura ambiente: Da 0 a +50 °C

Sezione del conduttore serrabile: da 0,2 a 1,5 mm²

Dimensioni in mm

B 326,5

H 90

T 50
