Fresa turbo Kaiser MULTI 4000

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	2497 00	1	132,97	01	4010337031239

Caratteristiche

- Elevata capacità di taglio.
- Taglio preciso per fori circolari.
- Elevata concentricità.
- Svasatore rimovibile.
- Adatto per tutti i trapani con mandrino da 13 mm.
- Con svasatore e spillo di espulsione scheda.

Dati tecnici

Ø foro di fresatura:	68 mm
Profondità del foro di fresatura:	36 mm

Avvisi

- N. d ordine Kaiser 1083-10