

**Alimentazione di tensione 24 V DC 700 mA**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| AMG       | 2570 00   | 1  | 113,19                | 18 | 4010337025702 |

**Dati tecnici**

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tensione nominale<br>- Primario:              | 230 V AC, 50 Hz                |
| Tensione nominale secondaria<br>- Secondario: | 24 V DC SELV                   |
| Corrente nominale secondaria:                 | 0,7 A                          |
| Salvataggio:                                  | Con autoripristino elettronico |
| Temperatura ambiente:                         | da -5 °C a +40 °C              |

**Dimensioni**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unità di larghezza (TE): | 6 |
|--------------------------|---|