

**Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Deviatore universale**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	2832 01	10	36,52	29	4010337832010
bianco puro brillante	2832 03	10	36,52	29	4010337832034
antracite	2832 28	10	39,25	29	4010337832287
color alluminio	2832 26	10	43,42	29	4010337832263
nero opaco	2832 005	10	43,42	11	4010337038528
grigio opaco	2832 015	10	43,42	11	4010337087120
acciaio inox (verniciato)	2832 600	10	47,29	29	4010337022053

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	25 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori fino a:	2,5mm ²

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
-