

**Pulsante a bilanciere 3 moduli 10 A 250 V~ con bilanciere  
Contatto di chiusura a 1 polo**

| Specifica                 | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante    | 2844 01   | 10 | 37,01                 | 29 | 4010337082033 |
| bianco puro brillante     | 2844 03   | 10 | 37,01                 | 29 | 4010337082040 |
| antracite                 | 2844 28   | 10 | 39,69                 | 29 | 4010337082064 |
| color alluminio           | 2844 26   | 10 | 43,64                 | 29 | 4010337082057 |
| nero opaco                | 2844 005  | 10 | 43,64                 | 29 | 4010337037903 |
| grigio opaco              | 2844 015  | 10 | 43,64                 | 29 | 4010337087182 |
| acciaio inox (verniciato) | 2844 600  | 10 | 47,39                 | 29 | 4010337021957 |

**Caratteristiche**

- Con morsetti a vite.

## Dati tecnici

Profondità di montaggio: 25 mm

Sezione dei conduttori  
- per conduttori fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

---

## Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.

---