

**Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con campo per targhetta**  
**Contatto di chiusura a 1 polo con contatto di segnalazione a parte**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
grigio	3152 31	1	45,05	14	4010337124085

## Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- Protezione dall'acqua sopra intonaco IP66

## Dati tecnici

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>

## Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

## Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
- Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.