

Modulo pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ commutatore 2 moduli

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| con graffe di fissaggio | 3155 00 | 10 | 28,64 | 01 | 4010337039112 |
| senza graffe di fissaggio | 3875 00 | 10 | 28,64 | 01 | 4010337064688 |

Caratteristiche

- Utilizzabile anche con bilanciere a 1 modulo.
- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

| | |
|--|--------------------|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori rigidi e flessibili fino a: | 2,5mm ² |