

**Pulsante a bilanciere 10 A 250 V~ con finestra di controllo e piastra di montaggio
Commutatore a 1 polo**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|-------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco puro | 3156 13 | 10 | 19,30 | 13 | 4010337112563 |

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm²

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.

Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, cavo e ingresso per il condotto.