

**Pulsante a bilanciere per veneziane 10 AX 250 V~  
con simboli freccia e piastra di montaggio**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro	3159 13	1	33,86	13	4010337112624

#### Caratteristiche

- Con blocco contro l'accensione da due punti.
- Bloccaggio elettrico e meccanico.

#### Dati tecnici

- Sezione dei conduttori
- per conduttori rigidi e flessibili fino a: 2,5mm<sup>2</sup>
- Potenza nominale
- LEDi/CFLi: 100 W

#### Contenuto della fornitura

- Tutti i dispositivi sono forniti completi di piastra di montaggio, cavo e ingresso per il condotto.