

Bilanciere con finestra di controllo

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3290 01	1	5,82	01	4010337041610
bianco puro brillante	3290 03	10/100	5,82	01	4010337041627
bianco puro satinato	3290 27	10	5,82	01	4010337041641
antracite	3290 28	10	6,34	11	4010337041658
color alluminio	3290 26	1	9,59	11	4010337041634
nero opaco	3290 005	10	9,59	11	4010337067047
grigio opaco	3290 015	10	9,59	11	4010337110491
acciaio inox	3290 600	1/5	16,89	11	4010337045403

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-