

**Bilanciere con finestra di controllo e simbolo
Presca**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3291 01	1	7,27	01	4010337067108
bianco puro brillante	3291 03	10	7,27	01	4010337067115
bianco puro satinato	3291 27	1	7,27	01	4010337067139
antracite	3291 28	1	7,81	11	4010337067146
color alluminio	3291 26	1	11,08	11	4010337067122
nero opaco	3291 005	1	11,08	11	4010337067092

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.

- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Avvisi

- Per prese disinseribili.
-