

Bilanciere 2 moduli

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3295 01	10	7,91	01	4010337040811
bianco puro brillante	3295 03	10/100	7,91	01	4010337040828
bianco puro satinato	3295 27	10	7,91	01	4010337040842
antracite	3295 28	10	8,49	11	4010337040859
color alluminio	3295 26	10	11,78	11	4010337040835
nero opaco	3295 005	10	11,78	11	4010337065616
grigio opaco	3295 015	10	11,78	11	4010337110514
acciaio inox	3295 600	1/5	19,02	11	4010337045267

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-