

Bilanciere

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3296 01	10	4,16	21	4010337039341
bianco puro brillante	3296 03	10/100	4,16	21	4010337039358
bianco puro satinato	3296 27	10/100	4,16	21	4010337039372
antracite	3296 28	10/100	4,89	11	4010337039389
color alluminio	3296 26	10	8,18	11	4010337039365
nero opaco	3296 005	10	8,18	11	4010337065593
grigio opaco	3296 015	10	8,18	11	4010337110521
acciaio inox	3296 600	10	15,44	11	4010337043867

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-