

Bilanciere 2 moduli con simboli freccia

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 3297 01 | 1 | 10,84 | 01 | 4010337065821 |
| bianco puro brillante | 3297 03 | 10 | 10,84 | 01 | 4010337065838 |
| bianco puro satinato | 3297 27 | 10 | 10,84 | 01 | 4010337065869 |
| antracite | 3297 28 | 10 | 11,41 | 11 | 4010337065890 |
| color alluminio | 3297 26 | 1 | 14,70 | 11 | 4010337065852 |
| nero opaco | 3297 005 | 10 | 14,70 | 11 | 4010337065814 |
| grigio opaco | 3297 015 | 1 | 14,70 | 11 | 4010337110538 |

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

- Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-