

## Bilanciere 2 moduli con simboli freccia

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3297 01	1	10,84	01	4010337065821
bianco puro brillante	3297 03	10	10,84	01	4010337065838
bianco puro satinato	3297 27	10	10,84	01	4010337065869
antracite	3297 28	10	11,41	11	4010337065890
color alluminio	3297 26	1	14,70	11	4010337065852
nero opaco	3297 005	10	14,70	11	4010337065814
grigio opaco	3297 015	1	14,70	11	4010337110538

### Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

- Prova di tensione dal lato anteriore.
  - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  - Leva di sblocco facilmente accessibile.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
  - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-