

Bilanciere con campo per targhetta

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3299 01	1	8,23	01	4010337039471
bianco puro brillante	3299 03	10	8,23	01	4010337039488
bianco puro satinato	3299 27	1	8,23	01	4010337039501
antracite	3299 28	1	8,75	11	4010337039518
color alluminio	3299 26	1	12,00	11	4010337039495
nero opaco	3299 005	1	12,00	11	4010337066859
grigio opaco	3299 015	1	12,00	11	4010337110545
acciaio inox	3299 600	1/5	19,31	11	4010337044956

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
 - Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.
-