

Bilanciere con campo per targhetta

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 3299 01 | 1 | 8,23 | 01 | 4010337039471 |
| bianco puro brillante | 3299 03 | 10 | 8,23 | 01 | 4010337039488 |
| bianco puro satinato | 3299 27 | 1 | 8,23 | 01 | 4010337039501 |
| antracite | 3299 28 | 1 | 8,75 | 11 | 4010337039518 |
| color alluminio | 3299 26 | 1 | 12,00 | 11 | 4010337039495 |
| nero opaco | 3299 005 | 1 | 12,00 | 11 | 4010337066859 |
| grigio opaco | 3299 015 | 1 | 12,00 | 11 | 4010337110545 |
| acciaio inox | 3299 600 | 1/5 | 19,31 | 11 | 4010337044956 |

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
 - Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
 - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
 - Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
 - Targhette delle diciture con i simboli "Luce", "Suoneria" e "Porta" in dotazione.
-