

Bilanciere 2 moduli diritto

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	3495 03	1	7,91	01	4010337065647
bianco puro satinato	3495 27	10	7,91	01	4010337065661
antracite	3495 28	1	8,49	11	4010337065678
color alluminio	3495 26	1	11,78	11	4010337065654
nero opaco	3495 005	1	11,78	11	4010337065630
grigio opaco	3495 015	1	11,78	11	4010337110606
acciaio inox	3495 600	1/5	19,02	11	4010337065685

Caratteristiche

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

- Prova di tensione dal lato anteriore.
 - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
 - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
 - Leva di sblocco facilmente accessibile.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
 - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
 - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-