

**Modulo interruttore a tirante 10 AX 250 V~
deviatore universale**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
con graffe di fissaggio	3546 00	1	19,32	01	4010337064886
senza graffe di fissaggio	3586 00	1/5	19,32	01	4010337064909

Caratteristiche

- Il bilanciante flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciante nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori rigidi e flessibili fino a:	2,5mm ²
Potenza nominale - LEDi/CFLi:	100 W

Avvisi

- Collegabile anche illuminato.
