

## Copertura con finestra di controllo per interruttore a tirante

| Specifica              | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 3638 01   | 10 | 6,90                  | 01 | 4010337042433 |
| bianco puro brillante  | 3638 03   | 10 | 6,90                  | 01 | 4010337042440 |
| bianco puro satinato   | 3638 27   | 1  | 6,90                  | 01 | 4010337042464 |
| antracite              | 3638 28   | 1  | 9,59                  | 11 | 4010337042471 |
| nero opaco             | 3638 005  | 1  | 13,77                 | 11 | 4010337064350 |

### Caratteristiche

- Il bilanciamento flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciamento nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffia di fissaggio).
- Fissaggio più semplice delle graffie grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Prova di tensione dal lato anteriore.
- La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
- Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
- Leva di sblocco facilmente accessibile.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
- Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.