

**Bilanciere con simbolo e campo per targhetta  
Suoneria**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3673 01	1	9,61	01	4010337039990
bianco puro brillante	3673 03	10	9,61	01	4010337040040
bianco puro satinato	3673 27	10	9,61	01	4010337040200
antracite	3673 28	5	10,21	11	4010337040217
color alluminio	3673 26	1	13,47	11	4010337040057
nero opaco	3673 005	1	13,47	11	4010337067955
grigio opaco	3673 015	1	13,47	11	4010337110576

**Caratteristiche**

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).

- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  - Prova di tensione dal lato anteriore.
  - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  - Leva di sblocco facilmente accessibile.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
  - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
- 

## **Contenuto della fornitura**

- Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
-