

**Bilanciere con finestra di controllo e simbolo  
Luce**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	3674 01	1	7,27	01	4010337041870
bianco puro brillante	3674 03	10	7,27	01	4010337041887
bianco puro satinato	3674 27	10	7,27	01	4010337041993
antracite	3674 28	10	7,81	11	4010337042099
color alluminio	3674 26	1	11,08	11	4010337041894
nero opaco	3674 005	1	11,08	11	4010337067221
grigio opaco	3674 015	1	11,08	11	4010337110583

**Caratteristiche**

- Il bilanciere flottante dell'interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
- Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).

- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  - Prova di tensione dal lato anteriore.
  - La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  - Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  - Leva di sblocco facilmente accessibile.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
  - Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  - Ruotando di 180° l'elemento di illuminazione, a seconda dell'interruttore è possibile passare dall'illuminazione di controllo all'illuminazione continua.
-