

**Presse SCHUKO 16 A 250 V~  
Morsetti a vite**

| Specifica              | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 4180 01   | 1/5 | 7,28                  | 01 | 4010337092797 |
| bianco puro brillante  | 4180 03   | 1/5 | 7,28                  | 01 | 4010337092810 |
| bianco puro satinato   | 4180 27   | 1/5 | 7,28                  | 01 | 4010337092834 |
| antracite              | 4180 28   | 1/5 | 8,86                  | 11 | 4010337092841 |
| color alluminio        | 4180 26   | 1/5 | 13,52                 | 11 | 4010337092827 |
| nero opaco             | 4180 005  | 1/5 | 13,52                 | 11 | 4010337092780 |
| grigio opaco           | 4180 015  | 1/5 | 13,52                 | 11 | 4010337092803 |
| acciaio inox           | 4180 600  | 1   | 21,91                 | 11 | 4010337092858 |

## Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Profondità di montaggio: | 32 mm                                        |
| Materiale conduttore:    | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori   |                                              |
| - per conduttori da:     | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
-