

**Presca SCHUKO 16 A 250 V~
con copertura rossa e scritta in rilievo "WSV" (ulteriore linea dedicata)**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
rosso brillante	4188 108	1/5	16,11	01	4010337092919

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a topa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

- Profondità di montaggio: 32 mm
- Materiale conduttore
- rigido e flessibile:
- Sezione dei conduttori
- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.