

**Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
System 55**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
| bianco crema brillante | 4414 01 | 1/5 | 18,59 | 01 | 4010337094388 |
| bianco puro brillante | 4414 03 | 1/5 | 18,59 | 01 | 4010337094401 |
| bianco puro satinato | 4414 27 | 1/5 | 18,59 | 01 | 4010337094425 |
| antracite | 4414 28 | 1/5 | 19,82 | 11 | 4010337094432 |
| color alluminio | 4414 26 | 1/5 | 24,38 | 11 | 4010337094418 |
| nero opaco | 4414 005 | 1/5 | 24,38 | 11 | 4010337094371 |
| grigio opaco | 4414 015 | 1/5 | 24,38 | 11 | 4010337094395 |
| acciaio inox | 4414 600 | 1/5 | 33,35 | 11 | 4010337094463 |

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a topa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio: 29 mm

Materiale conduttore
- rigido e flessibile:

Sezione dei conduttori
- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall'acqua IP44.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.