

**Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza
graffe di fissaggio
System 55**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco crema brillante	4418 01	1/5	13,02	01	4010337094920
bianco puro brillante	4418 03	1/5	13,02	01	4010337094944
bianco puro satinato	4418 27	1/5	13,02	01	4010337094999
antracite	4418 28	1/5	14,26	11	4010337095026
color alluminio	4418 26	1/5	18,76	11	4010337094982
nero opaco	4418 005	1/5	18,76	11	4010337094913
grigio opaco	4418 015	1/5	18,76	11	4010337094937

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppe di chiave per mezzo di viti di montaggio.

- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-